



K96M

**Sammelschienenklemme 16mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> bei 12x5mm, 16mm<sup>2</sup>-35mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Cu-Leiter**

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
----------------------	----------

##### Abmessungen

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	18 mm
Breite	25,50 mm
Tiefe	42 mm

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	175 A
-----------	-------