



**Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 1

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,20 W

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Kabel**

Kabellänge 0,12 m

**Abmessungen**

Länge 125 mm

KC125