



Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 1

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,20 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellänge 0,12 m

Abmessungen

Länge 125 mm

KC125