



Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	1 P
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.3 W
Leiterquerschnitt	10 mm ²
Leitungslänge	150 mm

KC150