



KC325

**Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 3

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,60 W

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Kabel**

Kabellänge 0,12 m

**Abmessungen**

Länge 125 mm