




KDE04059005



## Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	261 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Form

Form	Rechteckig
------	------------

#### Texte

Kabelausschlus	Mit Kabelausschlus im Deckel
----------------	------------------------------

**Anschluss**

---

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	4

---

**Ausstattung**

---

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätebecher	2

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	E04

---