



KDN263AZ

Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 2

Abmessungen

Länge 212 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Kapazität

Anzahl Module 12