



KDN363F

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 210 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4500 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Kapazität

Anzahl Module 12