



KDN363N

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 162 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Kapazität

Anzahl Module 9