



KDN381B

Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 39 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Kapazität

Anzahl Module 57