



KDN383B

## Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 48 Module

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

#### Architektur

Polanzahl 3

#### Abmessungen

Länge 1000 mm

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 57