



KDN451D

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 215 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module 12