



KDN451E

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4500 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Kapazität

Anzahl Module 54