



KDN463B

## Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 57 Module

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

#### Architektur

Polanzahl 4

#### Abmessungen

Länge 1000 mm

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4500 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 57