



KDN480A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 210 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 4500 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Kapazität

Anzahl Module 12