



KDQ08059005



Klappdeckel Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Ja |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe | 53 mm |
| Einbaubreite | 294 mm |
| Einbaulänge | 294 mm |
| Länge | 314 mm |
| Breite | 314 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 5 mm |

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Nein |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
| Geeignet für Nasspflege | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Farbe | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
| Deckelausführung | Klappdeckel |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale Belastung | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Texte

| | |
|-------------|---------------------------|
| Kabelaussch | Mit Kabelaussch im Deckel |
|-------------|---------------------------|

Anschluss

| | |
|-------------------------------------|------|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 8 |
| Ausstattung | |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 8 |
| Anzahl der Gerätebecher | 4 |
| Sicherheit | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | Q08 |