



**Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	294 mm
Länge	314 mm
Breite	314 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	12 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Klappdeckel

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelausschuss	Mit Kabelausschuss im Deckel
----------------	------------------------------

**Anschluss**

KDQ08129005



Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	8
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der Gerätebecher	4
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q08