



KEM31S00Z3LMF

unibar M, 160A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	160 A
Nennstrom	160 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	12
Höhe	68 mm
Breite	167 mm
Länge	3250 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------