



KEM32S00Z2LMF

**unibar M, 250A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Anzahl der Abgangsstellen	8
Höhe	68 mm
Breite	167 mm
Länge	2250 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------