



KEM34S61N1LMF

unibar M, 400A, T-Stück vertikal, 90° nach oben

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	367 mm
Breite	184 mm
Länge	550 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------