



KEM39S00P8LMF

unibar M, 1000A, Standardlänge bauseitig anpassbar

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	0
Höhe	126 mm
Breite	167 mm
Länge	1250 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------