



KS18A

**Sammelschienenklemme 50-185mm<sup>2</sup> bei 12x5mm /25mm<sup>2</sup>- 120mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Cu-Leiter**

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	50 - 185 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 50 mm <sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	40 - 40 Nm
----------------------	------------

##### Abmessungen

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Breite	33 mm
Tiefe	63 mm

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	350 A
-----------	-------