



Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an Deckenabhängern, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm.

Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialien zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren.

KTSA0200



Technische Merkmale

Profillänge	230 mm
Passend für Kanalbreite	200 mm
Tragfähigkeit	2400 N
Profilbreite	24 mm
Profilhöhe	68 mm
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	ja
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei	ja
Konsoleausführung	Wand und Stielausleger