



KXA02LH

Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	48,50 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------