



KXA0414

Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L

Technische Merkmale

Nennstrom	26 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Höhe installiertes Produkt	51.5 mm
Breite installiertes Produkt	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	6 mm
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6mm ²
Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Werkstoff	Polyamid (PA)