



KXA04KD

Messer-Trennklemme 4mm², 800V-20A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 49,50 mm

Breite 48 mm

Tiefe 6 mm

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 6 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7030

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene