



KXA04LH

**Durchgangsklemme-Phase 4mm<sup>2</sup>, 800V-32A, Schraubtechnik**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 32 A

**Abmessungen**

Höhe 48,50 mm

Breite 44,50 mm

Tiefe 6 mm

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss