



KXA10L

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	57 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	51,50 mm
Breite	58 mm
Tiefe	10 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------