



KXA10L

### Durchgangsklemme-Phase 10mm<sup>2</sup>, 400V-57A, Schraubtechnik

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	57 A
-----------	------

##### Abmessungen

Höhe	51,50 mm
------	----------

Breite	58 mm
--------	-------

Tiefe	10 mm
-------	-------

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 10 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

##### Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------