



KXA10LH

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 57 A

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 53,80 mm

Tiefe 10 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss