



KXA10LH

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V-57A, Schraubtechnik

Technische Merkmale

| | |
|---|-------------------------|
| Nennstrom | 57 A |
| Höhe installiertes Produkt | 55 mm |
| Breite installiertes Produkt | 53.8 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 10 mm |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 2,5 - 10mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1,5 - 10mm ² |
| Farbe | steingrau |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |