

DIN Schiene



G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik

Technische Merkmale

Montage auf

| Nennstrom | 6,30 A |
|---|------------------|
| Leistung | |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
| Abmessungen | |
| Höhe | 54,50 mm |
| Breite | 77,20 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Konnektivität. | |
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Anschluss | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 6 mm² |
| Werkstoff | |
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7030 |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Installation, Montage | |