



KXB10E

### Schutzleiterklemme 10mm<sup>2</sup>, Schraubtechnik

#### Technische Merkmale

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Nennstrom   | 0 A                     |
| Verlustleistung des Gerätes + einer<br>mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol | 1 W                     |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom                                       | 1 W                     |
| Höhe installiertes Produkt  | 55 mm                   |
| Breite installiertes Produkt  | 54 mm                   |
| Tiefe installiertes Produkt   | 10 mm                   |
| Montageart  | DIN-Schiene             |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter                                   | 2,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter                                     | 1,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| Farbe   | grün/gelb               |
| Werkstoff   | Polyamid (PA)           |