



KYA02E4

**Schutzleiterklemme 2,5mm<sup>2</sup> , 4 Anschlüsse, Stecktechnik**

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

**Technische Merkmale**

Nennstrom	0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Höhe installiertes Produkt	38.1 mm
Breite installiertes Produkt	72.4 mm
Tiefe installiertes Produkt	5 mm
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,13 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,13 - 4mm <sup>2</sup>
Farbe	grün/gelb
Werkstoff	Polyamid (PA)