

KYA02LH2

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	38,10 mm
------	----------

Breite	47,10 mm
--------	----------

Tiefe	5 mm
-------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 4 mm ²
---	--------------------------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------