



KYA02LH4

**Durchgangsklemme 2, 5mm<sup>2</sup>-Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 24 A

**Abmessungen**

Höhe 38,10 mm

Breite 72,40 mm

Tiefe 5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)