



KYA04LH

### Durchgangsklemme 4mm<sup>2</sup>-Phase, 800V-32A, Stecktechnik

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

##### Abmessungen

Höhe	42,30 mm
Breite	57 mm
Tiefe	6 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>

##### Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)