



KYA04LH3

Durchgangsklemme 4mm²-Phase, 800V-32A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 32 A

Abmessungen

Höhe 38,15 mm

Breite 66,60 mm

Tiefe 6 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.13 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.13 - 6 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)