

KYA06LH2

Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	41 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	44,55 mm
------	----------

Breite	66,40 mm
--------	----------

Tiefe	8 mm
-------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 6 mm ²
---	-------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 10 mm ²
---	--------------------------

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------