



KYA10LH2

Durchgangsklemme 10mm²-Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 57 A

Abmessungen

Höhe 50,50 mm

Breite 72,50 mm

Tiefe 10 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.2 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Polyamid (PA)