

KYB10LH

## Durchgangsklemme-Phase 10mm², 800V-57A, Stecktechnik

## **Technische Merkmale**

Elektrischer Strom	
Nennstrom	57 A
Abmessungen	
Höhe	47,50 mm
Breite	70 mm
Tiefe	10 mm
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 10 mm²
Werkstoff	
Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)