



L00

**Sicherungsunterteil NH00 3x160A, mit Käfigklemme bis 70mm<sup>2</sup>, für Montageplatte**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 160 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH00

**Architektur**

Polanzahl 3

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Eingang Käfigklemme

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment 8 - 8 Nm

Montage auf Montageplatte

Vertikale Montage möglich Ja

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4,95 W

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  8000 V

**Sicherheit**

Schutzart IP IP00