



L00C

Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
-------------------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10,60 W
---------------------------------------	---------

Spannung

Isolationsspannung U _i	8 V
-----------------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------