



L00R

**Sicherungsunterteil NH00 3x160A, mit Käfigklemme bis 70mm<sup>2</sup> für 40mm Sammelschiene**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH000 - NH00
-----------------	--------------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
-------------------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,51 W
---------------------------------------	--------

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	8 V
-----------------------	-----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP00
--------------	------