



L00T

Sicherungsunterteil NH00 6x160A Tandem, mit Käfigklemme bis 70mm², Sammelschiene

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Sicherungsgröße	NH00
Polanzahl	6 P
Anschlussart	Fahrstuhlklemme F70 1,5-70mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.8 W
Isolationsspannung	8 V
Schutzart	IP00
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Bemessungsbetriebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4	Dauerbetrieb
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Konv. Therm. Ströme freier Luft+ Sicherungseinsatz+Nennquersch. IEC 60947-1 4.3.2.1	160 A
Kupfergewicht des Produktes	253 g
	gG gL aM aR gR gF gRB URB URD
Sicherungscharakteristisch	
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	12 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	38.22 W
Vertikale Montage möglich	nein