



L066M

## Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorseilend 60mm Sammelschiene

### Technische Merkmale

#### Sicherung

Sicherungsgröße D02

#### Architektur

Polanzahl 4

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Nennstrom für Sicherungseinsätze 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I<sub>cc</sub> 50 kA

#### Installation, Montage

Montage auf Sammelschienensystem

Nominales Drehmoment 2,50 - 2,50 Nm

#### Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene 5 - 10 mm

Höhe 80 mm

Breite 27 mm

Tiefe 77 mm

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 35 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 5,60 W

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert 5,50 W

#### Texte

Schutz Berührungsschutz finger und handrücksicher

#### Spannung

Isolationsspannung U<sub>i</sub> 800 V

#### Sicherheit

**Werkstoff**

---

Werkstoff

Kunststoff