



L14

## Sicherungsunterteil DII E27 25A 1polig Hutschiene Schraubanschluss Keramik

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,50 W
---------------------------------------	--------

#### Sicherung

Sicherungsgröße	DII
-----------------	-----

#### Lieferumfang

Mit Deckel	Nein
------------	------

#### Abmessungen

Breite	44 mm
--------	-------