



L14D

Sicherungsunterteil DII E27 1x 25A Hutschiene Schraubanschluss Abdeckung Keramik

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,30 W
---------------------------------------	--------

Sicherung

Sicherungsgröße	DII - DIII
-----------------	------------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Abmessungen

Höhe	25 mm
Breite	44 mm
Länge	75 mm