



L25L

Reitersicherungsunterteil DII mit Abdeckung E27 25A 3polig 60mm Sammelschiene

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,50 W
---------------------------------------	--------

Sicherung

Sicherungsgröße	DII
-----------------	-----

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	45 mm
Länge	210 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm