




L2756VERZ



## T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 30 mm |
| Breite | 45 mm |

#### Zubehör

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Formteilausführung | Unterteil, Oberteil |
|--------------------|---------------------|

#### Normen

|  |    |
|--|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|--|----|

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Farbe      | Zink     |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP      | IP30 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

#### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|